


# Filter-regelventiel MS4N-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z

Artikelnummer: 531215

FESTO

Maximale uitgangsdruk 12 bar, 5 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelknop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensataftap, doorstroomrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	met toebehoren sluitbaar
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer
Max. hoeveelheid condensaat	19 ml
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting met keerstroombegedrag
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Drukaanduiding	met manometer
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
Ingangsdruk 1	0,8 ... 14 bar
Max. drukhysteresis	0,25 bar
Normaal nominaal debiet	1.200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	3.7- volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	275 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: Paneelinbouw in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/4-18
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	PC
Materiaalinformatie scheidingschaal	POM