

# Filter-regelventiel MS4N-LFR-1/4-D6-CRV-AS-Z

Artikelnummer: 531235

FESTO

Maximale uitgangsdruk 7 bar, 5 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaatatp, debietrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	met toebehoren sluitbaar
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelbaar met manometer
Max. hoeveelheid condensaat	19 ml
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting met keerstroombegrag
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Drukaanduiding	met manometer
Drukregelbereik	0,3 ... 7 bar
Ingangsdruk 1	2 ... 12 bar
Max. drukhysteresis	0,25 bar
Normaal nominaal debiet	1.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	3.7.- volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	275 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: Paneelinbouw in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/4-18
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	PC
Materiaalinformatie scheidingsschaal	POM