

Filter MS6N-LF-1/4-CRV-Z

Artikelnummer: 531534

FESTO

5µm-filter, plastieken reservoir met plastieken beschermmantel,
volautomatische condensaat tap, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|---|
| Grootte | 6 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| condensaat tap | volautomatisch |
| Constructieve opbouw | Sinterfilter met centrifugaalafscheider |
| Max. hoeveelheid condensaat | 38 cm ³ |
| Reservoirbescherming | Kunststofbeschermmantel |
| Ingangsdruk 1 | 2 ... 12 bar |
| Normaal nominaal debiet | 2.000 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | 3.7.- volgens DIN ISO 8573-1 |
| Mediumtemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 600 g |
| Soort bevestiging | met accessoires naar keuze: in-line-installatie |
| Pneumatische aansluiting 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatische aansluiting 2 | NPT1/4-18 |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaal - informatie filter | PE |
| Materiaal - informatie behuizing | gespuitsgiet aluminium |
| Materiaal - informatie bokaal | PC |