

# Filter MS6N-LF-1/2-CUV-Z

Artikelnummer: 531547

FESTO

5µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensaat tap,  
debietrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm <sup>3</sup>
Reservoirbescherming	Metalen beschermkap
Ingangsdruk 1	2 ... 12 bar
Normaal nominaal debiet	3.200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	3.7.- volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	820 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/2-14
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie filter	PE
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	aluminum kneedlegering