

filter MS6N-LF-3/8-EUM

Artikelnummer: 531557

FESTO

40µm-filter, metalen reservoir, manuele condensataftap,
debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|--|
| Grootte | 6 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensaataftap | manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Sinterfilter met centrifugaalafscheider |
| Max. hoeveelheid condensaat | 38 cm ³ |
| Reservoirbescherming | geïntegreerd als metalen reservoir |
| Werkdruk | 0 ... 20 bar |
| normaal nominaal debiet | 3.800 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 820 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 3/8 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal filter | PE |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |
| Materiaal schaal | aluminumlegering |
| Materiaal scheidingsplaat | POM |