


# koppelingsstekker KS4-1/4-A-R

Artikelnummer: 531677

FESTO

met terugslagventiel voor zelfsluitende slangkoppeling aan beide zijden



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	8 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	765 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	9,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 15 %
Productgewicht	46 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform