

koppelingsstekker KS4-3/8-I

Artikelnummer: 531679

FESTO

voor zelfafsluitende slangkoppeling.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Nominale diameter | 7,85 mm |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 12 bar |
| normaal nominaal debiet | 1.350 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Nominaal aandraaimoment | 21,5 Nm |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment | ± 15 % |
| Productgewicht | 32 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | Inwendige schroefdraad G3/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |