


# koppingsstekker KSS6-1/4-I

Artikelnummer: 531695  
Einde productie

FESTO

voor zelfafsluitende veiligheidskoppeling volgens ISO 4414  
Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	7,85 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	1.373 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	BIA TÜV
Nominaal aandraaimoment	9,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 15 %
Productgewicht	28 g
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform