


koppelingsstekker KSS6-3/8-I

Artikelnummer: 531696
Einde productie

FESTO

voor zelfafsluitende veiligheidskoppeling volgens ISO 4414
Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	7,85 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	1.733 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	BIA TÜV
Nominaal aandraaimoment	21,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 15 %
Productgewicht	29 g
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform