



Olienevelaar MS4N-LOE-1/8-R-Z

Artikelnummer: 531705

FESTO

kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, doorstroomrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. olietankinhoud	30 ml
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Ingangsdruk 1	1 ... 12 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	40 l/min
Normaal nominaal debiet	1.100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Olie-viscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	194 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/8-27
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	PC