

# afdichtingsring OK-1/4

Artikelnummer: 531772

FESTO

voor de afdichting van schroefdraadpluggen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 16030
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Aanzetspanning bij kamertemperatuur	ja
Nominaal aandraaimoment	11 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 10 %
Productgewicht	0,32 g
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslagen	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	TPE-U(PU)