

Ultrafijnfilter MS6N-LFM-1/2-AUV-Z

Artikelnummer: 531882

FESTO

0,01µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensataaftap,
debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|--|
| Grootte | 6 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Filterwerkingsgraad | 99,9999 % |
| condensataaftap | volautomatisch |
| Constructieve opbouw | Vezelfilter |
| Max. hoeveelheid condensaat | 38 cm ³ |
| Ingangsdruk 1 | 2 ... 12 bar |
| Normaal nominaal debiet | 480 l/min |
| Bedrijfsmedium | gefilterde, niet-geolieerde perslucht, filterfijnheid 1 µm |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | 1.7.2 volgens DIN ISO 8573-1 |
| Mediumtemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Restoliegehalte | 0,01 mg/m ³ |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 820 g |
| Soort bevestiging | met accessoires naar keuze: in-line-installatie |
| Pneumatische aansluiting 1 | NPT1/2-14 |
| Pneumatische aansluiting 2 | NPT1/2-14 |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaal - informatie filter | boorsilicaatvezel |
| Materiaal - informatie behuizing | gespuitsgiet aluminium |
| Materiaal - informatie bokaal | aluminum kneedlegering |