



aftakkingsmodule MS4N-FRM-1/8-Y-Z

Artikelnummer: 531956

FESTO

met drukschakelaar zonder indicator, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Werkdruk	0 ... 12 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	1.800 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar boven	1.600 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar onder	1.700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	405 g
Pneumatische aansluiting 1	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 4	1/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium