


Aftakkingsmodule MS6N-FRM-1/2-Z

Artikelnummer: 531969

FESTO

Debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Werkdruk	0 ... 20 bar
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	13.000 l/min
Normaal nominaal debiet uitgang naar boven	6.700 l/min
Normaal nominaal debiet uitgang naar onder	8.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	500 g
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 3	NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 4	NPT1/2-14
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium