


stekker FBS-SUB-9-GS-IB-B

Artikelnummer: 532217

FESTO

voor Interbus



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|--|
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 62 mm |
| Lengte | 61 mm |
| Protocol | Interbus |
| Extra functies | RBST-brug geïntegreerd |
| Productgewicht | 60 g |
| Veldbusinterface | 1 x 5 veertrekklennen |
| Toegelaten kabeldiameter | 5 ... 10 mm |
| Beschermingsgraad | IP65 IP67 in gemonteerde toestand volgens IEC 60529 |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 50 °C |
| Lagertemperatuur | -20 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 95 % niet condenserend |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PA-versterkt |
| Materiaal wartelmoer | Messing |
| Materiaal schroeven | Staal |
| Materiaal dichtingen | NBR |