

vacuümgenerator VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

Artikelnummer: 532639

FESTO

met uitwerpimpuls. Standaard, hoog zuigdebiet, breedte 14 mm, T-vorm met insteekkoppeling en geluiddemper open.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	0,95 mm
Rastermaat	14 mm
Type geluiddemper	open
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	Standaard hoog zuigvolume
Geïntegreerde functie	Uitwerpimpulsventiel pneumatisch Geluiddemper open
Constructieve opbouw	T-vorm
Werkdruk voor max. zuigvolumestroom	5 bar
Werkdruk	1 ... 8 bar
Nominale werkdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	40,5 l/min
Beluchtingstijd bij nominale werkdruk	0,62 s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Reinigingsadvies	Zeepoplossing
Geluidsdrukniveau bij nominale werkdruk	72 dB(A)
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	0,5 Nm
Productgewicht	50 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met DIN-rail met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper open
Vacuümaansluiting	QS-6
Materiaal aansluitdraad	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal receiver nozzle	POM
Materiaal behuizing	PA-versterkt POM-versterkt
Materiaal geluiddemper	PE
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal straalmondstuk	aluminiumlegering
Materiaal schroefkoppeling	Messing vernikkeld