



# magneetventiel

## JMDH-5/2-D-1-M12-C

Artikelnummer: 532687

FESTO

met stekkeraansluiting M12.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde  |
|---|---|
| Ventiefunctie                           | 5/2 bistabiel   |
| Soort bediening                         | elektrisch  |
| Breedte                                 | 42 mm   |
| normaal nominaal debiet                 | 1.200 l/min   |
| Werkdruk                                | 2 ... 10 bar  |
| Constructieve opbouw                    | Zuigerschuif  |
| Beschermingsgraad                       | IP65  |
| Nominale diameter                       | 8 mm  |
| Rastermaat                              | 43 mm   |
| Ontluchtingsfunctie                     | regelbaar   |
| Afdichtingsprincipe                     | zacht   |
| Inbouwpositie                           | willekeurig   |
| Volgens norm                            | ISO 5599-1  |
| Handbediening                           | duwend  |
| ISO-code                                | 155   |
| Soort sturing                           | voorgestuurd  |
| Stuurlichttoevoer                       | intern  |
| Stroomrichting                          | niet omkeerbaar   |
| Dekking (overlapping)                   | positieve dekking   |
| Schakeltijd om                          | 18 ms   |
| Inschakelduur                           | 100 %   |
| Max. positieve testimpuls bij signaal 0 | 3.800 µs  |
| Max. negatieve testimpuls bij signaal 1 | 4.900 µs  |
| Spoeleigenschappen                      | 24 V DC; 2,7 W  |
| Toegelaten spanningschommelingen        | +/- 10 %  |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                  |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)                    |
| Trilbestendig                           | Transportcontrole met scherptegraad 1 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6 |
| Schokvastheid                           | Schoktest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27       |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Mediumtemperatuur                       | -10 ... 50 °C   |
| Geluidsdrukniveau                       | 85 dB(A)  |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 50 °C   |
| Productgewicht                          | 550 g   |
| Elektrische aansluiting                 | M12x1   |
| Soort bevestiging                       | op aansluitplaat met doorgangsboring                                      |
| Pneumatische aansluiting 1              | Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1                                |
| Pneumatische aansluiting 2              | Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1                                |
| Pneumatische aansluiting 3              | Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1                                |
| Pneumatische aansluiting 4              | Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1                                |
| Pneumatische aansluiting 5              | Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1                                |
| Materiaal dichtingen                    | HNBR<br>NBR   |
| Materiaal behuizing                     | gespuitgiet aluminium   |