

# actiefkoolfilter LFX-D-MAXI

Artikelnummer: 532778

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Filter met hoog rendement voor technisch olievrije, reukloze perslucht in levensmiddelenkwaliteit.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Maxi
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Actiefkoolfilter Vezelfilter
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
Werkdruk	0 ... 16 bar
Aanbevolen maximaal debiet	1.100 l/min
Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	1.100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	5 ... 30 °C
Restoliegehalte	≤ 0,003 mg/m <sup>3</sup>
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	921 g
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze:
Pneumatische aansluiting	Zonder aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 1	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 2	Batterijmodule
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal filter	Actiefkool Weefsel
Materiaal behuizing	Gespuits giet zink
Materiaal schaal	PC