

ultrafijnfilterpatroon MS6-LFM-A

Artikelnummer: 532909

FESTO

voor MS-serie. Filterfijnheid 0,01 µm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Gebaseerd op norm	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Reeks	MS
Filterfijnheid	0,01 µm
Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	900 l/min
Min. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	135 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inerte gassen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Fractiescheidingsefficiëntie (0,1 - 0,5 µm)	99,995 %
MPPS	0,05 µm
Scheidingsefficiëntie MPPS	99,95 %
Restoliegehalte	0,01 mg/m ³