

t-insteekschroefkoppeling QBT-3/8-1/2-U-M

Artikelnummer: 533263

FESTO

360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 0,394 " |
| Soort dichting op de inschroeftap | coating |
| Design | T-vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | 0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 13,775 ... 145 psi |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Productgewicht | 1,781 oz |
| Soort bevestiging | Buitenzeskant SW19 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad R3/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 1/2" |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Kleur van de demontagering | grijs |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PBT |
| Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
| Materiaal losring | POM |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |