

# spiraal-kunststofleiding PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Artikelnummer: 533464

FESTO

uiterst flexibel, weefselversterkt, in hoge mate hydrolysebestendig.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werklengte	4,8 m
Buitendiameter	9,5 mm
Bloklengte	1,165 m
Debietrelevante buigradius	50 mm
Binnendiameter	6,4 mm
Wikkeldiameter	42 mm
Aantal krommingen	50
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 15 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 60 °C
Productgewicht	340 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Uitwendige schroefdraad G1/4
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 87 +/-3
Materiaal aansluitdraad	Messing vernikkeld
Materiaal knikbescherming	POM
Materiaal slang	TPE-U(PU)