

Bedieningseenheid FED-90

Artikelnummer: 533532
Einde productie

FESTO

Afrees- en bedienapparaat met grafisch LCD-scherm voor de aansluiting op PLC-systemen, 12 functietoetsen.

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwdiepte	71 mm
Hoogte	176 mm
Lengte	141 mm
Max. frontpaneelsterkte	5 mm
Gebruikersgeheugen	512 kByte
Aantal gebruikers LED	13
Aantal functietoetsen	12
Aantal systeemtoetsen	23
Real Time Clock	ja
Lijst van resultaten	256
Receptgeheugen	16 kByte
Alarmen	1.024
Afwijking real time clock	130 s / maand
Aantal systeem LED's	4
Display	monochroom LCD met achtergrondverlichting
Type display	4 x 20 karakters achtergrondverlicht LCD-display
Display grootte	4 x 20 karakters
Back-upbatterij	3 V / 270 mA lithium
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Display resolutie	120x32 Pixel
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	0,3 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 aan de voorkant, IP20 aan de achterkant
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Toelating	RCM Mark
Productgewicht	1.100 g
AUX-interface	Sub-D 9-polig Contactdoos
Printerinterface	RS232 Sub-D 15-polig Contactdoos
PC-interface	RS232 Sub-D

Kenmerk	Waarde
	15-polig Contactdoos
Programmeerinterface	9,6 - 38,4 kBd
PLC-interface	RS232 Sub-D 15-polig Stekker
Ethernet-interface	optioneel, 10 MBd
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Programmeersoftware	FED Designer 6.06 of hoger
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	NEC 500 Class I, Div. 2