

wartelmoer MCK-PK-3-KD

Artikelnummer: 533672

FESTO

Metalen uitvoering.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Inwendige schroefdraad M6x0,75
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1,2 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 12 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 174 psi
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 4 mm Voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm met moer
Materiaal wartelmoer	Aluminium kneedlegering, vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform