

motoreenheid MTR-DCI-42

Artikelnummer: 533742
Einde productie

FESTO



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Bedrijfstype controller	PWM-MOSFET- eindniveau vermogen
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
Rotor positie sensor	Incrementele encoder
Rotary position encoder meetprincipe	optisch
Beschermingsfunctie	I ² t monitoring Temperatuur monitoring Stroom monitoring Detectie spanningsuitval Sleepfout monitoring Software eindpositiedetectie
Temperatuur monitoring	Silicium-Absoluut-temperatuursensor Uitschakeling bij overtemperatuur
Max. toerental	3.000 1/min
Nominaal toerental	3.000 1/min
Isolatiebeschermklasse	F
Nominaal vermogen motor	48 W
Nominale spanning DC	24 V
Nominale stroom motor	2 A
Parametrisatie-interface	RS232 (9600 Baud)
Piekstroom	3,8 A
Toege laten spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Toelating	C-Tick
Soort bevestiging	naar keuze: inschroefbaar geklemd
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen