

Insteekschroefkoppeling QS-F-G3/8-8H

Artikelnummer: 533885

FESTO

met insteekhuizen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 6 mm |
| Soort dichting op de inschroeftrap | Dichtingsring |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 16 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 |
| Food safety | volgens fabrikantenverklaring |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 150 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Max. aandraaimoment | 25 Nm |
| Productgewicht | 20,6 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 8 mm |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal behuizing | Messing verchroomd en vernikkeld |
| Informatie materiaal schroefdraaddichting | FPM |
| Informatie materiaal slangdichting | FPM |