


Kunststofslang PUN-E-10x1,25-SI-300

Artikelnummer: 534176

FESTO

voor QS-insteekkoppelingen geschikt, uiterst flexibel,
hydrolysebestendig, micronstabiel, bij de productie van
levensmiddelen niet toegelaten.

Einde productie. Leverbaar tot 2012.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	10 mm
Debietrelevante buigradius	60 mm
Binnendiameter	7,5 mm
Min. buigradius	26 mm
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-35 ... 50 °C
Productgewicht volgens lengte	0,044 kg/m
Kleur	zilver
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal slang	TPE-U(PU)