



# geluiddemper UC-1/8-50

Artikelnummer: 534219

FESTO

van kunststof



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	50
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Debiet tegen atmosfeer	1.700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsrukniveau	59 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	2,6 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal silencer insert	PE
Materiaal inschroeftap	PE
Materiaal - opmerking	RoHS conform