


kogelkraan VAPB-1-F-40-F0304

Artikelnummer: 534306

FESTO

Messing, nominale breedte 1 ", kopflens F00304, PN40.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg)
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Rp1
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F03 F04
Nominale breedte DN	25
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	40
Losbreekmoment bij differentiaaldruk nominale druk armatuur PN	8,5 Nm
Losbreekmoment bij drukverschil 1 MPa (10 bar, 145 psi)	7,2 Nm
Gebaseerd op norm	ISO 5211
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--:] Inerte gassen Water neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 ... 150 °C
Debiet Kv	70 m ³ /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaalnummer behuizing	2.0402 CW617N
Materiaal dichtingen	HNBR PTFE
Materiaal kogel	Messing hardverchromd
Materiaalnummer kogel	2.0402 CW617N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	2.0401 CW614N
Productgewicht	800 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand