

aansluitplaat CDSV5.0-AS-1/8

Artikelnummer: 534434

FESTO

voor het afzonderlijke ventiel CDSV, geschikt voor de voedingsindustrie.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	1
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Geluidsdrukkniveau	75 dB(A)
Beschermingsgraad	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	690 g
Elektrische aansluiting	Kabel
Soort bevestiging	met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Aansluiting luchtopening	M5
Aansluiting stuurontluchting 82/84	M5
Aansluiting stuurlicht 12	M5
Aansluiting stuurlicht 14	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform