


# Eindeelopschakelaar montage-elementen DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Artikelnummer: 534472

FESTO

voor zwaai-aandrijvingen met montage-interface volgens VDI/VDE 3845.  
Geschikt voor alle draai-aandrijvingen DAPS en alleen voor DRD/DRE met de groottes 4 tot 225. Voor draai-aandrijvingen DRD/DRE met de groottes 1 tot 2 reps. 375 tot 880 is de montage alleen met adapter DAPZ-SBZ-... mogelijk.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	8 ... 13 mm
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Bestand tegen kortsluiting	ja
Schakelelementfunctie	verbreekcontact
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Meetprincipe	inductief
Schakelpositie-indicator	nee
Isolatiespanning	25 V
Nominale bedrijfsspanning DC	8 V
Schakeluitgang	NAMUR
Stootspanningsweerstand	0,5 kV
Vervuilinggraad	3
ATEX-categorie Gas	II 2G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	EEx ia IIC T6
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
Afdeling voor uitgifte van certificaten	TÜV 99 ATEX 1479 X
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Verzwakte schakelstroom	≤ 1 mA
Niet-verzwakte schakelstroom	≥ 3 mA
Elektrische aansluiting	Schroefklem insteekbaar
Kabelschroefkoppeling	M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	EPDM
Informatie materiaal behuizingsdeksel	PA
Informatie materiaal behuizingsstekker	PA
Informatie materiaal console	PA