


Eindschakelaarmontage DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Artikelnummer: 534474

FESTO

voor zwaai aandrijvingen met montage-interface volgens VDI/VDE 3845.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	7 ... 13 mm
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Bestand tegen kortsluiting	nee
Schakelelementfunctie	Wisselaar
Polariteitsbescherming	nee
Meetprincipe	Mechanisch/elektrisch
Schakelpositie-indicator	ja
Bedrijfsspanningsbereik AC	4 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	4 ... 250 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	1 mA ... 5 A
Isolatiespanning	250 V
Max. uitgangsstroom	5.000 mA
Minimale belastingsstroom	1 mA bij 4 V/DC
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Vervuilinggraad	3
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Kabelschroefkoppeling	M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizingsdeksel	PC
Materiaal behuizing sokkel	ABS+PC
Materiaal console	ABS+PC