


Eindschakelaarmontage DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Artikelnummer: 534475

FESTO

voor zwaai aandrijvingen met montage-interface volgens VDI/VDE 3845.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	7 ... 13 mm
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Meetprincipe	inductief
Schakelpositie-indicator	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	0 ... 100 mA
Isolatiespanning	50 V
Max. uitgangsstroom	100 mA
Schakeluitgang	PNP
Stootspanningsweerstand	0,5 kV
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Kabelschroefkoppeling	M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizingsdeksel	PC
Materiaal behuizing sokkel	ABS+PC
Materiaal console	ABS+PC