

drukregelventiel MS12-LR

Artikelnummer: 535021

FESTO

Voor batterijmontage, met G-schroefdraad



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling Draaiknop met geïntegreerd slot met toebehoren, sluitbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	voorgestuurd membraanregelventiel
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroombegrag
drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk Mpa	0,08 ... 2,1 MPa
Werkdruk	0,8 ... 21 bar
Drukregelbereik	0,15 ... 16 bar
Debiet secundaire ontluchting	≤ 600 l/min
normaal nominaal debiet	12.000 ... 22.000 l/min
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze:
Materiaal afdekking	PA
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel onder	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal veer	Veerstaal
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal membraan	NBR
Materiaal ventielstoter	aluminumlegering NBR hooggelegeerd staal roestvrij