

# filterregelventiel MS12N-LFR

Artikelnummer: 535025

FESTO

Met NPT-schroefdraad.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling Draaiknop met geïntegreerd slot met toebehoren, sluitbaar
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer
drukindicator	met manometer
Max. drukhysterisis	0,4 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal schaal	aluminiumlegering