

drukopbouwventiel MS12-DL

Artikelnummer: 535033

FESTO

Voor batterijmontage, met G-schroefdraad



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Soort bediening	pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	geen
Constructieve opbouw	Zuigerzitting
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	direct
Stuurluchttoevoer	intern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Ventiefunctie	2/2
Werkdruk	2 ... 20 bar
normaal nominaal debiet	25.000 ... 42.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	3.600 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium