


aftakkingsmodule MS12N-FRM

Artikelnummer: 535040

FESTO

Met NPT-schroefdraad.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Werkdruk	0 ... 20 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 4	1 NPT
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium