

fijnfilter MS12-LFM

Artikelnummer: 535042

FESTO

Voor batterijmontage, met G-schroefdraad



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Reeks | MS |
| Grootte | 12 |
| Constructieve opbouw | Vezelfilter |
| Werkdruk | 0,8 ... 20 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Materiaal behuizing | gespuitsgiet aluminium |
| Materiaal filter | boorsilicaatvezel |
| Materiaal schaal | aluminiumlegering |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |