


magneetspoel MSFG-24DC-M-EX

Artikelnummer: 535619

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Min excitatietijd	10 ms
Inschakelduur	100%
Spoeleigenschappen	24 V DC: 4,3 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
ATEX-categorie Gas	II 2G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex mb II T5
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tD A21 IP65 T95°C
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Explosie veilige omgevingstemperatuur	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Afdeling voor uitgifte van certificaten	PTB 03 ATEX 2098 X
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 40 °C
Productgewicht	170 g
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabellengte	1 m
Geleider-nominale doorsnede	0,75 mm ²
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal magneetspoel	Aluminium epoxyhars Koper Staal
Informatie materiaal wikkeling	Koper