


Filter MS4-LF-1/8-CUM

Artikelnummer: 535638

FESTO

5µm-filter, metalen reservoir, manuele condensaat tap, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|--|
| Grootte | 4 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Condensaataftap | manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Sinterfilter met centrifugaalafscheider |
| Max. hoeveelheid condensaat | 25 ml |
| Reservoirbescherming | geïntegreerd als metalen reservoir |
| Werkdruk | 0 ... 14 bar |
| normaal nominaal debiet | 1.000 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 349 g |
| Soort bevestiging | naar keuze: inline-installatie met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/8 |
| Materiaal - opmerking | vrij van koper en PTFE RoHS conform |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR |
| Informatie materiaal filter | PE |
| Informatie materiaal behuizing | gespuitsgiet aluminium |
| Informatie materiaal reservoir | gespuitsgiet aluminium aluminumlegering |
| Informatie materiaal kijkvenster | PA |