

# Filter MS4-LF-1/4-CUM-Z

Artikelnummer: 535655

FESTO

5µm-filter, metalen reservoir, manuele condensaatap, debietrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	25 ml
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Werkdruk	0 ... 14 bar
normaal nominaal debiet	1.300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	349 g
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal filter	PE
Informatie materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	gespuitsgiet aluminium aluminumlegering
Informatie materiaal kijkvenster	PA