

filter MS4-LF-1/4-EUV

Artikelnummer: 535658

FESTO

40µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensataaftap,
debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	25 ml
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Werkdruk	2 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	1.700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	349 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitsgiet aluminium
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal schaal	gespuitsgiet aluminium aluminumlegering
Materiaal scherm	PA
Materiaal scheidingsplaat	POM