


Ventieleiland CPA10-ASI-VI

Artikelnummer: 535847

FESTO

type 12, raster 10 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	2x3/2 open/gesloten monostabiel 2x3/2 gesloten monostabiel 2x3/2 open monostabiel 5/2 monostabiel 5/2 bistabiel 5/3 belucht 5/3 ontvlucht 5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet	300 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Elektrische aansturing	AS-Interface
Max. aantal ventielplaatsen	8
Maximaal aantal drukzones	4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Breedte	10 mm
Beschermingsgraad	IP65
Rastermaat	10 mm
Soort bediening	elektrisch
Type eiland	12
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Stuur luchtverzorging	extern intern
Ventieleilandmontage	modulair en uitbreidbaar
Schakelpositie-indicator	LED
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C