


aftakingsmodule MS4N-FRM-1/8-I

Artikelnummer: 536975

FESTO

met geïntegreerde terugslagfunctie, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule met terugslagfunctie
Werkdruk	0 ... 10 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	1.200 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar boven	500 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar onder	500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaal informatie
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	160 g
Pneumatische aansluiting 1	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 4	1/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium