

aansluitplaat-SET MS12-AGH

Artikelnummer: 537137

FESTO

van de MS-serie, met G-schroefdraad



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Reeks	MS
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Luchtkwaliteitsklasse 5:7:- volgens DIN ISO 8573-1
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1.300 g
Pneumatische aansluiting 1	G1 1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1 1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitgiet aluminium
Materiaal dichtingen	NBR