

ultrafijnfilter MS12-LFM-G-AUV

Artikelnummer: 537154

FESTO

0,01µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensataaftap,
debiétrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Reeks	MS
Grootte	12
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	0,01 µm
Condensaataftap	volautomatisch manueel vergrendelend
Werkdruk	2 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Filterrendement	99,9999 %
Max. hoeveelheid condensaat	400 cm ³
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	6 ... 60 °C
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze:
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal afdekking	PA
Materiaal filter	boorsilicaatvezel
Materiaal schaal	aluminiumlegering
Materiaal scherm	PC
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Productgewicht	7.000 g