

actiefkoolfilter MS12-LFX-G-U

Artikelnummer: 537155

FESTO

metalen reservoir, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Werkdruk	0 ... 20 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Mediumtemperatuur	5 ... 30 °C
Restoliegehalte	≤ 0,003 mg/m ³
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	7.000 g
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze:
Materiaal afdekking	PA
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal filter	Actiefkool Vezel
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	aluminiumlegering
Materiaal scherm	PC