

# Fijnfilter

## MS4N-LFM-1/8-BUV-DA-Z

Artikelnummer: 537219

FESTO

1µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensataaftap, met weergave van differentiaaldruk, debietrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	1 µm
Filterwerkingsgraad	99,99 %
condensataaftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Max. hoeveelheid condensaat	25 ml
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Differentiaaldrukindicator	Optische display
Ingangsdruk 1	2 ... 12 bar
Normaal nominaal debiet	180 l/min
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 5 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	2.7.3 volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	350 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/8-27
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie filter	boorsilicaatvezel
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	gespuitsgiet aluminium aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie kijkvenster	PA