


asinterface SPC-AIF-INC

Artikelnummer: 537320

FESTO

voor het koppelen van een magnetisch incrementeel wegmeetsysteem.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. stroomopname proportioneel ventiel	1,1 A
Typische stroomopname asinterface	60 mA
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Duurschokweerstand volgens DIN/EC 68 deel 2-82	getest volgens scherpptegraad 2
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Tribestendig volgens DIN/EC 68 deel 2-6	getest volgens scherpptegraad 2
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	240 g
Elektrische aansluiting proportioneel ventiel	Contactdoos rond design M9 7-polig
Elektrische aansluiting wegmeetsysteem	8-polig Contactdoos M12 rond design
Elektrische aansluiting AIF IN	Stekker rond design M9 5-polig
Elektrische aansluiting AIF OUT	Contactdoos rond design M9 5-polig