


aansluitplaat VABS-B6-PB-Q

Artikelnummer: 537519

FESTO

voor externe hulpstuurlicht



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	21 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	2 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	3 Nm
Productgewicht	22 g
Aansluiting stuurlicht 12	M5
Aansluiting stuurlicht 14	M5
Pneumatische aansluiting 1	voor cartridge 18 mm
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal aansluitplaat	PA-versterkt