



drukregelventiel LR-1/8-DB-7-O-MINI

Artikelnummer: 537642

FESTO

Direct gestuurde regelaar, werkdruk tot 7 bar, zonder manometer.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Breedte	44 mm
Reeks	DB
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Drukregelventiel zonder manometer
Regelfunctie	met secundaire ontluchting met keerstroomgedrag
Drukaanduiding	G1/8 voorbereid
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,5 bar
normaal nominaal debiet	>= 800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	150 g
Soort bevestiging	naar keuze: Frontpaneelmontage inline-installatie met doorgangsboring met bevestigingsbeugel
Aansluiting manometer	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal draaiknop	POM
Informatie materiaal behuizing	PA-versterkt